



# LDZH 系列

## 立式 压力蒸汽灭菌器 (医疗) 立式 高压蒸汽灭菌器 (非医疗)

Vertical Pressure Steam  
Sterilizer



型号	LDZH-100KBS (医疗) LDZH-100L (非医疗)	LDZH-150KBS (医疗) LDZH-150L (非医疗)	LDZH-200KBS (医疗) LDZH-200L (非医疗)
容积	100 立升	150 立升	200 立升

## Product Features 产品特点

**实行微电脑智能控制系统:** 采用“LED”数显运行工作循环程序, 灭菌结束 (报警) 后自动停机;

**安全联锁装置:** 采用电子与机械互动的安全控制结构, 确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖, 避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素;

**锅盖启闭装置:** 采用手轮式旋压锁紧结构, 使锅盖开启与锁紧安全可靠;

**预置程序:** 可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌、干燥 (适用于干燥配置);

**记忆存储系统:** 可存储上次灭菌程序, 便于二次操作;

**校验接口:** 提供温度、压力检验接口, 方便对锅内多点温度进行检测;

**操控台动态:** 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示;

**安全配置:** 锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置、自动故障检测系统;

**打印功能:** 实时打印灭菌阶段中的灭菌温度和灭菌时间。

**Intelligent microcomputer control system:** Using LED digital control system; After sterilization finished, sterilizer will automatic alarm and shut down.

**Electric interlock device:** The control system can real time supervision the sterilizer chamber's temperature and pressure. Only under the safety temperature and pressure can open the sterilizer's cover. Make sure the operator's safety.

**The structure of cover's opening:** Using hand wheel rotary type cover to improve sealing and safety performance.

**Preset program:** Can preset fixed program that sterilize and dry solid body.

**Memory storage system:** Store the last operation program so convenient next operation.

**Interface check:** provide temperature and pressure check interface; convenient to check multiple position temperature measurement.

**Digital display screen:** Digital display screen and working indicator light display running state.

**Safety devices:** Interlock device, overtemperature and over pressure protecting system, burned protection, safety relief valve, current leakage protector and automatic fault detection.

**Print function:** Print the current temperature and sterilization time.

## Technical Parameter 技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	LDZH-100KBS (医疗) LDZH-100L (非医疗)	LDZH-150KBS (医疗) LDZH-150L (非医疗)	LDZH-200KBS (医疗) LDZH-200L (非医疗)
配置 Configuration	自动控制 Automatic Control	自动控制 Automatic Control	自动控制 Automatic Control
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
容积 / 毛重 Volume / GW	100L / 160Kg	150L / 180Kg	200L / 200Kg
电压 / 功率 Voltage / Power	380V / 6Kw	380V / 6Kw	380V / 6Kw
包装尺寸 (长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	760 X780 X1310	760 X710 X1520	750 X720 X1690
灭菌室容积 (直径 x 高度 mm) Sterilization chamber volume(D X H mm)	500 x 550	500 x 760	500 x 1000
时间设定范围 Time setting range	0-99 h	0-99 h	0-99 h
额定工作压力 Rated working pressure	0.217MPa	0.217MPa	0.217MPa
灭菌温度设定范围 Sterilization temperature setting range	50~134°C	50~134°C	50~134°C